

**Staffa di serraggio regolabile a gomito, Larghezza scanalatura a: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370720 22
GTIN	4020772071325
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

**Materiale:**

Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

**Fornitura:**

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

**Descrizione tecnica**

Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 2220160
Larghezza scanalatura a	22 mm
Lunghezza scanalatura f	70 mm
Distanza e punta-scanalatura	59 mm
Altezza di serraggio h	43 - 92 mm
Altezza H	30 mm

Lunghezza L	200 mm
Larghezza B	22 mm
Modello	6316V
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio