

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Comparatore spessimetro per tubi, Intervallo di misurazione: 0-20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Classe articolo	46Q

**Descrizione****Esecuzione:**

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 20 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	80 mm
Ø Foro minimo	10 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	65 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1,5 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Limite di errore	0,03 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico

Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per esterni

**Servizi**

Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S
Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S