



Spessimetri di precisione, Intervallo di misurazione: 0-10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438205 0-10
GTIN	2050001059567
Classe articolo	46C

Descrizione

Esecuzione:

Spessimetro di precisione con levetta di sollevamento (forza di misura indipendente dall'utilizzatore). Arco in esecuzione leggera, verniciato. Superfici di contatto temprate e rettificate.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 10 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Superficie di contatto	10 mm
Profondità arco	50 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	0,015 mm
Norma	Norma interna
Tipo di prodotto	Spessimetri di precisione
Metrologia	analogico

Taratura

C6

ServiziCertificato DAkkS Spessimetri di precisione Campo di
misura massimo 30

023430 30

Rapporto di taratura Spessimetri di precisione Campo di
misura massimo 200

023420 200