

**Spessimetro 50 mm×5 m, Acciaio C, Spessore: 0,05mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 478525 0,05 |
| GTIN | 2050001054067 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore del nastro (a partire dalla dimensione 0,02) è marcato in modo indelebile (eccezione: n. art. 478502 a partire da Dim. 0,08).

Contenuto in una pratica scatola, estraibile come un flessometro. È possibile tagliare la lunghezza desiderata dai 5 o 10 m di nastro.

Acciaio C – acciaio al carbonio, materiale n. 1.1274, laminato a freddo, temprato, superficie lucida (**Dim. 0,01 e 0,02 inossidabili**).

Uso:

Nella realizzazione di attrezzi e dispositivi per mettere a punto le componenti delle macchine, come pellicola di supporto durante l'allineamento dei pezzi, per la misura di tolleranze di qualsiasi tipo, per il controllo di accoppiamenti e guide, per la regolazione di rulli inchiostatori e rulli compressori.

Fornitura:

Da Dim. 0,8 fornitura in bobina / rotolo.

Descrizione tecnica

| | |
|----------|---------|
| Spessore | 0,05 mm |
|----------|---------|

| | |
|------------------|------------------------|
| Limite di errore | ±3 µm |
| Norma | Norma interna |
| Materiale | Acciaio C |
| Lunghezza rotolo | 5 m |
| Larghezza rotolo | 50 mm |
| Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |