

Kroeplin
Längenmesstechnik**Comparatori per interni, Intervallo di misurazione: 20-40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438950 20-40
GTIN	2050001036865
Classe articolo	46Q

Descrizione**Esecuzione:**

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Larghezza scanalatura minima	1,5 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	80 mm
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	20 - 40 mm
Profondità scanalatura massima	7 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1 mm
Limite di errore	0,03 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	65 mm
Taratura	C7
Grado di protezione IP	IP 65

Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S