

Kroepelin
Längenmesstechnik**Comparatore spessimetro per tubi, Intervallo di misurazione: 0-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Classe articolo	46Q

Descrizione**Esecuzione:**

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,05 mm
Ø Sfera di contatto in HM	3 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	66 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	169 mm
Intervallo di misurazione	0 - 50 mm
Ø Foro minimo	12 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Limite di errore	0,05 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico

Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per esterni

Servizi

Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S
Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S