

Kroepelin
Längenmesstechnik

Comparatori per interni, Intervallo di misurazione: 40-60mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438950 40-60
GTIN	2050001036889
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Larghezza scanalatura minima	1,5 mm
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	40 - 60 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	80 mm
Profondità scanalatura massima	8 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1 mm
Limite di errore	0,03 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	65 mm
Taratura	C7

Grado di protezione IP	IP 65
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S