

Kroeplin
Längenmesstechnik

Comparatori con bracci tastatori per interni, digitali con bracci tastatori lunghi, Intervallo di misurazione: 30-60 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438978 30-60
GTIN	2050001743176
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:

1 braccio di tastatura fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

Visualizzazione digitale del valore assoluto.

L'immissione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440; adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

Grado di protezione IP: IP 67

Risoluzione (commutabile): 0,01 mm

Risoluzione (commutabile): 0,002 mm

Risoluzione (commutabile): 0,005 mm

Risoluzione (commutabile): 0,02 mm

Risoluzione (commutabile): 0,001 mm

Risoluzione (commutabile): 0,05 mm

Descrizione tecnica

Ripetibilità angolare	0,02 mm
-----------------------	---------

Intervallo di misurazione	30 - 60 mm
Forza di misura	1,3 - 1,8 N
Ø sfera di contatto in HM	1,5 mm
Profondità scanalatura massima	8,5 mm
Largh. scanalatura min.	2,5 mm
Asta tastatrice lunghezza max. L (prof. di misura)	127 mm
Limite d'errore	0,04 mm
Numero di batterie contenute	2
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,02 mm
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,05 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori con bracci tastatori per interni

Servizi

013850

Rapporto di taratura Comparatori con bracci tastatori per esterni ed interni

Marcatura incisione a laser Modello

018940

Certificato DAkkS Tastatori per esterni ed interni

011320

Accessori

Trasmettitori Modello S2

498966 S2

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello

498965

Cavo di collegamento Modello USB2

497440 USB2

Cavo di collegamento Modello D2

497440 D2

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello

498975

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3

081556 LR3

Cavo di collegamento Modello D1

497440 D1

Adattatore per interfacce Modello A2

498954 A2

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3

081561 LR3