


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

**Comparatori con bracci tastatori per esterni, digitali con contatto di misura e sfera, Intervallo di misurazione: 0-50mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438575 0-50
GTIN	2050001743121
Classe articolo	46Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. **Visualizzazione digitale del valore assoluto.**

L'impostazione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

#### Accessori speciali:

Adattatore cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	0,02 mm
Forza di misura	0,9 - 1,2 N
Lunghezza contatto di misura superiore Hb	30 mm
Ø Sfera di contatto in HM	3 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	167 mm

## Scheda tecnica

Lunghezza contatto di misura inferiore Hf	30 mm
Campo di misura	0 - 50 mm
Ripetibilità angolare	0,04 mm
Limite di errore	0,06 mm
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per esterni

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/438575-0-50>