

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Comparatori per interni con bracci tastatori lunghi, Intervallo di misurazione: 15-65mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Classe articolo	46Q

**Descrizione****Esecuzione:**

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Descrizione tecnica**

Larghezza scanalatura minima	2,5 mm
Intervallo di misurazione	15 - 65 mm
Risoluzione	0,05 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	188 mm
Profondità scanalatura massima	4,5 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1,5 mm
Limite di errore	0,05 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	66 mm
Taratura	C7
Grado di protezione IP	IP 65

Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

**Servizi**

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S