

HOLEX**Spessimetro 12,7 mm×10 m, Acciaio C, Spessore: 0,05mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	478504 0,05
GTIN	4045197524133
Classe articolo	42H

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore del nastro (a partire dalla dimensione 0,02) è marcato in modo indelebile (eccezione: n. art. 478502 a partire da Dim. 0,08).

Contenuto in una pratica scatola, estraibile come un flessometro. È possibile tagliare la lunghezza desiderata dai 5 o 10 m di nastro.

Acciaio C – acciaio al carbonio, materiale n. 1.1274, laminato a freddo, temprato, superficie lucida (**Dim. 0,01 e 0,02 inossidabili**).

Uso:

Nella realizzazione di attrezzi e dispositivi per mettere a punto le componenti delle macchine, come pellicola di supporto durante l'allineamento dei pezzi, per la misura di tolleranze di qualsiasi tipo, per il controllo di accoppiamenti e guide, per la regolazione di rulli inchiostatori e rulli compressori.

Descrizione tecnica

Spessore	0,05 mm
Limite di errore	±3 µm

Norma	Norma interna
Tolleranza	T3
Materiale	Acciaio C
Lunghezza rotolo	10 m
Larghezza rotolo	12,7 mm
Tipo di prodotto	Nastro per spessimetri