

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Comparatori con bracci tastatori per interni, digitali con bracci tastatori lunghi, Intervallo di misurazione: 90-120 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438978 90-120
GTIN	2050001744104
Classe articolo	46Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

1 braccio di tastatura fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

#### Visualizzazione digitale del valore assoluto.

L'immissione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni.

#### Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440; adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

Grado di protezione IP: IP 67

Risoluzione (commutabile): 0,02 mm

Risoluzione (commutabile): 0,05 mm

Risoluzione (commutabile): 0,001 mm

Risoluzione (commutabile): 0,002 mm

Risoluzione (commutabile): 0,01 mm

Risoluzione (commutabile): 0,005 mm

### Descrizione tecnica

Asta tastatrice lunghezza max. L (prof. di misura)	127 mm
Profondità scanalatura massima	8,5 mm
Intervallo di misurazione	90 - 120 mm
Ripetibilità angolare	0,02 mm
Ø sfera di contatto in HM	2 mm
Forza di misura	1,3 - 1,8 N
Largh. scanalatura min.	2,5 mm
Limite d'errore	0,04 mm
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Numero di batterie contenute	2
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione (commutabile)	0,02 mm
Risoluzione (commutabile)	0,05 mm
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori con bracci tastatori per interni

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatori con bracci tastatori per esterni ed interni	013850
Marcatura incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Tastatori per esterni ed interni	011320

---

## Accessori

Cavo di collegamento Modello D2	497440 D2
Trasmettitori Modello S2	498966 S2
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081556 LR3
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento Modello USB2	497440 USB2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento Modello D1	497440 D1
Adattatore per interfacce Modello A2	498954 A2
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3