


Kroepelin
Längenmesstechnik**Comparatori per interni con bracci tastatori lunghi, Intervallo di misurazione: 70-120mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Classe articolo	46Q

Descrizione**Esecuzione:**

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	192 mm
Risoluzione	0,05 mm
Ø Sfera di contatto in HM	2 mm
Larghezza scanalatura minima	3,3 mm
Profondità scanalatura massima	8 mm
Intervallo di misurazione	70 - 120 mm
Limite di errore	0,05 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	66 mm
Taratura	C7

Grado di protezione IP	IP 65
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S