

**Staffa di serraggio a forcina ribassata, Larghezza scanalatura a: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370810 10
GTIN	4020772073183
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio bonificato, verniciato.

Uso:

Per raggiungere l'**altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.**

Materiale:

Resistenza viti 8.8.

Fornitura:

Con viti di regolazione e viti per cave a T a norma DIN 787 (vedi n. art. 375300).

Descrizione tecnica

Distanza e punta - fine scanalatura	70 mm
Larghezza scanalatura a	10 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 101080
Altezza di serraggio h	8 - 37 mm
Lunghezza L	100 mm

Altezza H	20 mm
Larghezza B	30 mm
Modello	6315V
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio