

**Staffa di bloccaggio a forcella con nasello, DIN 6315 GN, Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva: 26X315mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Classe articolo	35A

Descrizione**Materiale:**

Acciaio bonificato, verniciato.

Descrizione tecnica

Larghezza fessura	26 mm
Lunghezza complessiva	315 mm
Per tiranti a vite	M24
Altezza	40 mm
Larghezza	70 mm
Modello	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio