

**Staffa di serraggio a forcina ribassata, Larghezza scanalatura a: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370810 12
GTIN	4020772073190
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio bonificato, verniciato.

Uso:

Per raggiungere l'**altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.**

Materiale:

Resistenza viti 8.8.

Fornitura:

Con viti di regolazione e viti per cave a T a norma DIN 787 (vedi n. art. 375300).

Descrizione tecnica

Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 1212100
Distanza e punta - fine scanalatura	90 mm
Larghezza scanalatura a	12 mm
Altezza di serraggio h	10 - 48 mm
Lunghezza L	125 mm

Altezza H	25 mm
Larghezza B	40 mm
Modello	6315V
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio

Accessori

Leva di serraggio Larghezza scanalatura a 12 mm	370750 12
---	-----------