

**Staffa di bloccaggio a forcella con nasello, DIN 6315 GN, Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva: 11X125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Classe articolo	35A

Descrizione**Materiale:**

Acciaio bonificato, verniciato.

Descrizione tecnica

Larghezza fessura	11 mm
Altezza	20 mm
Larghezza	30 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Per tiranti a vite	M10
Modello	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio