

**Staffa di serraggio, leggera, Scanalatura × Lunghezza vite di serraggio:  
20X200 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370830 20X200
GTIN	4020772377564
Classe articolo	35A

**Descrizione****Vantaggi:**

Grazie all'enorme riduzione del peso dovuta alla struttura leggera, questa staffa di serraggio può essere usata, oltre che in tutte le altre operazioni di serraggio, anche in quelle rotanti. Per raggiungere l'altezza di serraggio necessaria non servono altri appoggi.

**Fornitura:**

Con di viti di serraggio DIN 787.

**Nota:**

La vite di regolazione n. art. 370840 va ordinata separatamente.

Altezza di serraggio h: 16 - 89,5 mm

Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300: Dim. 2020200

Lungh. L: 200 mm

Larghezza B: 49 mm

Altezza H: 44 mm

Filettatura G: M20

**Descrizione tecnica**

Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 2020200
---	--------------

Lunghezza vite di serraggio	200 mm
Filettatura G	M20
Larghezza scanalatura a	20 mm
Altezza di serraggio h	16 - 89,5 mm
Lungh. L	200 mm
Larghezza B	49 mm
Altezza H	44 mm
Modello	6311
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio

## Accessori

Vite di spinta Filettatura G × Lunghezza L 16X55	370840 16X55
Vite di spinta Filettatura G × Lunghezza L 16X90	370840 16X90
Vite di spinta Filettatura G × Lunghezza L 20X109	370840 20X109
Vite di spinta Filettatura G × Lunghezza L 24X137	370840 24X137
Vite di spinta Filettatura G × Lunghezza L 12X49	370840 12X49
Vite di spinta Filettatura G × Lunghezza L 12X94	370840 12X94
Vite di spinta Filettatura G × Lunghezza L 10X39	370840 10X39
Vite di spinta Filettatura G × Lunghezza L 20X69	370840 20X69
Vite di spinta Filettatura G × Lunghezza L 30X180	370840 30X180
Vite di spinta Filettatura G × Lunghezza L 24X87	370840 24X87