

**Staffa di bloccaggio a forcella con nasello, DIN 6315 GN, Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva: 14X160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	371400 14X160
GTIN	4020772070885
Classe articolo	35A

Descrizione**Materiale:**

Acciaio bonificato, verniciato.

Descrizione tecnica

Altezza	25 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Per tiranti a vite	M12; M14
Larghezza fessura	14 mm
Larghezza	40 mm
Modello	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio