

**Staffa di serraggio a forcina ribassata, Larghezza scanalatura a: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370810 18
GTIN	4020772073251
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Acciaio bonificato, verniciato.

**Uso:**

Per raggiungere l'**altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.**

**Materiale:**

Resistenza viti 8.8.

**Fornitura:**

Con viti di regolazione e viti per cave a T a norma DIN 787 (vedi n. art. 375300).

**Descrizione tecnica**

Distanza e punta - fine scanalatura	110 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 1816125
Larghezza scanalatura a	18 mm
Altezza di serraggio h	13 - 56 mm
Lunghezza L	160 mm

Altezza H	30 mm
Larghezza B	50 mm
Modello	6315V
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio

---

## Accessori

Leva di serraggio Larghezza scanalatura a 16 mm	370750 16
---	-----------