

**Staffa di serraggio a forcina ribassata, Larghezza scanalatura a: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370810 22
GTIN	4020772073282
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Acciaio bonificato, verniciato.

**Uso:**

Per raggiungere l'**altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.**

**Materiale:**

Resistenza viti 8.8.

**Fornitura:**

Con viti di regolazione e viti per cave a T a norma DIN 787 (vedi n. art. 375300).

**Descrizione tecnica**

Distanza e punta - fine scanalatura	135 mm
Larghezza scanalatura a	22 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 2220160
Altezza di serraggio h	16 - 75 mm
Lunghezza L	200 mm

Altezza H	40 mm
Larghezza B	60 mm
Modello	6315V
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio