

**Staffe di serraggio con cappuccio in plastica, Larghezza scanalatura a: 10 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370820 10
GTIN	4020772100285
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Staffa di serraggio con cappuccio in plastica e tassello di spinta imperdibile.

Vantaggi:

Peso ridotto grazie alla struttura leggera, regolazione rapida e variabile della distanza dal pezzo. Per raggiungere l'altezza di serraggio necessaria non servono altri appoggi. La rondella è fissata alle staffe di serraggio in modo da impedirne lo smarrimento.

Fornitura:

Con di vite di serraggio DIN 787.

Altezza di serraggio h: 0 - 15 mm

Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300: Dim. 101080

Lungh. L: 80 mm

Larghezza B: 44 mm

Altezza H: 32 mm

Descrizione tecnica

Larghezza scanalatura a	10 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 101080
Altezza di serraggio h	0 - 15 mm

Lungh. L	80 mm
Altezza H	32 mm
Larghezza B	44 mm
Modello	6310
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio