



Staffe di serraggio con cappuccio in plastica, Larghezza scanalatura a: 14 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370820 14
GTIN	4020772376895
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Staffa di serraggio con cappuccio in plastica e tassello di spinta imperdibile.

Vantaggi:

Peso ridotto grazie alla struttura leggera, regolazione rapida e variabile della distanza dal pezzo. Per raggiungere l'altezza di serraggio necessaria non servono altri appoggi. La rondella è fissata alle staffe di serraggio in modo da impedirne lo smarrimento.

Fornitura:

Con di vite di serraggio DIN 787.

Altezza di serraggio h: 0 - 33 mm

Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300: Dim. 1412125

Lungh. L: 125 mm

Larghezza B: 57 mm

Altezza H: 49,5 mm

Descrizione tecnica

Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 1412125
Larghezza scanalatura a	14 mm
Altezza di serraggio h	0 - 33 mm

Lungh. L	125 mm
Altezza H	49,5 mm
Larghezza B	57 mm
Modello	6310
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio