



Staffa di bloccaggio a forcella con nasello, DIN 6315 GN, Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva: 26X250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	371400 26X250
GTIN	4020772070946
Classe articolo	35A

Descrizione

Materiale:

Acciaio bonificato, verniciato.

Descrizione tecnica

Larghezza	70 mm
Larghezza fessura	26 mm
Altezza	40 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Per tiranti a vite	M24
Modello	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio