



Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull'asta, Modello: N1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	441190 N1
GTIN	7290005394287
Classe articolo	46G

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio a 3 punti delle aste con corse di bloccaggio molto brevi per la massima facilità d'uso. La forza manuale molto bassa consente di ottenere un serraggio duraturo e stabile.

Aste di grandi dimensioni per la massima stabilità del sistema. Portastrumenti di misura **Vario** per gambo con Ø da 6mm, 8mm, 3/8 pollici, comparatori a leva con guida a coda di rondine e comparatori con fondello con asola.

Microregolazione sul portacomparatore.

Accessori speciali:

Portacomparatore n. art. 440401.

Descrizione tecnica

Ø Colonna D ₂	14 mm
Ø Braccio trasversale D ₁	12 mm
Altezza asta L ₂	203 mm
Braccio trasversale lunghezza L ₁	185 mm

Larghezza base magnetica	50 mm
Filettatura di raccordo	Filettatura esterna M8
Lunghezza base magnetica	60 mm
Altezza base magnetica	55 mm
Forza di adesione	800 N
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Base per supporto Modello 0	442120 0
Base per supporto Modello V	442120 V
Base per supporto Modello 1	442120 1
Serraggio aste per supporti per comparatori universali Per Ø asta dei supporti di misura 12/14 mm	440351 12/14
Portacomparatore Vario Modello FA1500	440401 FA1500
Piedino di supporto Modello 1	442140 1
Piedino di supporto Modello 0	442140 0
Base per supporto con regolazione micrometrica Modello 0	442125 0