



## Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull'asta, Modello: N2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	441190 N2
GTIN	7290005395055
Classe articolo	46G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Serraggio a 3 punti delle aste con corse di bloccaggio molto brevi per la massima facilità d'uso. La forza manuale molto bassa consente di ottenere un serraggio duraturo e stabile.

Aste di grandi dimensioni per la massima stabilità del sistema. Portastrumenti di misura **Vario** per gambo con Ø da 6mm, 8mm, 3/8 pollici, comparatori a leva con guida a coda di rondine e comparatori con fondello con asola.

#### Microregolazione sul portacomparatore.

#### Accessori speciali:

Portacomparatore n. art. 440401.

Ø braccio trasversale D<sub>1</sub>: 16 mm

Braccio trasversale lunghezza L<sub>1</sub>: 225 mm

Ø colonna D<sub>2</sub>: 16 mm

Asta alt. L<sub>2</sub>: 260 mm

Filettatura di raccordo: Filettatura esterna M8

Forza di adesione: 1000 N

### Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	Filettatura esterna M8
Ø colonna D <sub>2</sub>	16 mm
Base magnetica h	55 mm
Braccio trasversale lunghezza L <sub>1</sub>	225 mm
Forza di adesione	1000 N
Lunghezza base magnetica	75 mm
Larghezza base magnetica	50 mm
Asta alt. L <sub>2</sub>	260 mm
Ø braccio trasversale D <sub>1</sub>	16 mm
Tipo di prodotto	Messtativ

## Accessori

Serraggio aste per supporti per comparatori universali Per Ø asta dei supporti di misura 16/16 mm	440351 16/16
Base per supporto Modello 0	442120 0
Piedino di supporto Modello 1	442140 1
Piedino di supporto Modello 0	442140 0
Portacomparatore Vario Modello FA1500	440401 FA1500
Base per supporto Modello 1	442120 1
Base per supporto Modello V	442120 V
Base per supporto con regolazione micrometrica Modello 0	442125 0