

 HÖRGER & GÄSSLER

Supporto idraulico per comparatore (con base) con microregolazione meccanica sul portacomparatori, Profondità arco: 220mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	440800 220
GTIN	4260180710892
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per comparatore con bloccaggio idraulico centralizzato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore. Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. La meccanica brevettata genera una pressione elevata, per cui basta una forza minima per serrare la manopola. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. I **bracci snodati** possono essere ruotati di 360° e inclinati oltre 180°. **Supporto per comparatori** con stelo di Ø 8 mm o prisma.

Base magnetica con fondo prismatico. Magnete permanente a grande adesione. Commutatore per l'attivazione e la disattivazione della forza di adesione che agisce sia dalla parte posteriore della base sia da quella inferiore prismatica.

Fornitura:

Base magnetica n. art. 440868 Dim. 1.

Nota:

I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il **dispositivo di bloccaggio aperto** in caso di elevate variazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da **bloccato** è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza forti oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

Descrizione tecnica

Forza di adesione	800 N
Altezza base magnetica	55 mm
Lunghezza base magnetica	60 mm
Profondità arco	220 mm
Filettatura di raccordo	Filettatura esterna M8
Larghezza base magnetica	50 mm
Allineamento filettatura di raccordo	centrale
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Vite di regolazione M4x0,35 per portacomparatore	440859
Manopola Modello 3	440850 3
Pistone di ricambio Modello 3	440830 3
Vite di serraggio M3 per portacomparatore	440858
Portacomparatore	440860
Piedino di supporto Modello 1	440868 1