



Calibro a corsoio digitale universale DIGI ULISSE I/E, Intervallo di misurazione: 250mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 417700 250 |
| GTIN | 2050001670816 |
| Classe articolo | 46P |

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale universale utilizzabile per diverse misure interne ed esterne con punte di contatto intercambiabili.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Diensione CR2032. Punta di contatto intercambiabile con Ø sfera 2,5 mm.

Accessori speciali:

Per Dim. 400 – 650 tutte le punte tastatrici speciali e di ricambio n. art. 434900 – 4910 utilizzabili con filettatura M2,5, cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Nota:

Altre punte di contatto su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Intervallo di misurazione esterno | 0 - 210 mm |
| Intervallo di misurazione | 0 - 250 mm |
| Intervallo di misurazione interno | 24 - 250 mm |
| Ø Sfera punta di contatto | 2,5 mm |
| Grado di protezione IP | IP 67 |

| | |
|--|------------------------------|
| Lunghezza dei becchi | 64 mm |
| Taratura | A1 |
| Lettura | 0,01 mm |
| Limite di errore | 0,03 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Norma | Norma interna |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C. |
| Interfaccia | Porta USB |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |

Servizi

| | |
|---|------------|
| Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm | 021010 300 |
| Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm | 021000 300 |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Cavo di collegamento Duplex Modello 2 | 498950 2 |
| Accessori per calibri a corsoio Modello TAST | 417701 TAST |
| Cavo di collegamento Modello R2 | 498948 R2 |
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
| Cavo di collegamento Modello USB2 | 498948 USB2 |

| | |
|--|---------------|
| Accessori per calibri a corsoio Modello BUCHSE | 417701 BUCHSE |
| Cavo di collegamento Duplex Modello USB2 | 498950 USB2 |