

**Flessometro lineare CJL-INOX, Lunghezza del nastro: 4800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415198 4800
GTIN	2050001677082
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Flessometro lineare CJL INOX per misurare distanze pianparallele. Distanza tacche 1 mm. Scala incisa con laser in maniera precisa e nitida. Risoluzione 0,1 mm. Limiti di errore della scala a norma DIN 866.

Nota:

Flessometro per la misurazione di diametri e circonferenze, vedi n. art. 465680; 465682.

Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	4800 mm
Larghezza del nastro	16 mm
Intervallo di misurazione	3400 - 4800 mm
Norma	DIN 866
Risoluzione	0,1 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Taratura	G2
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

026280 6000

Rapporto di taratura Flessometro per perimetri Lunghezza
max. 6000 mm
