



Supporto magnetico per comparatore con microregolazione, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	441210 2
GTIN	4045197441119
Classe articolo	42D

Descrizione

Esecuzione:

Supporto magnetico per comparatore con microregolazione. Colonna robusta con braccio trasversale regolabile a piacere. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore. Portacomparatore per comparatori con codoli di serraggio di \varnothing 6 mm e 8 mm.

\varnothing braccio trasversale D_1 : 14 mm

Braccio trasversale lunghezza L_1 : 200 mm

\varnothing colonna D_2 : 20 mm

Asta alt. L_2 : 350 mm

Filettatura di raccordo: Filettatura esterna M10x1,25

Forza di adesione: 1300 N

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	Filettatura esterna M10x1,25
Base magnetica h	55 mm
\varnothing braccio trasversale D_1	14 mm
Asta alt. L_2	350 mm

Ø colonna D ₂	20 mm
Lunghezza base magnetica	117 mm
Braccio trasversale lunghezza L ₁	200 mm
Larghezza base magnetica	50 mm
Forza di adesione	1300 N
Tipo di prodotto	Messtativ

Accessori

Piedino di supporto Modello 2	442140 2
-------------------------------	----------