



Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull'asta, Modello: 600



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	441150600
GTIN	7290005395130
Classe articolo	46G

Descrizione

Esecuzione:

Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.

Portacomparatore universale con microregolazione, per comparatori con steli di \varnothing 8 mm, 6 mm e 3/8 pollici e tastatori con prisma a coda di rondine.

Testo didascalie:

Microregolazione sul portacomparatore

Descrizione tecnica

Larghezza base magnetica	50 mm
Lunghezza braccio articolato L_2	223 mm
Lunghezza base magnetica	120 mm
Forza di adesione	1300 N

Altezza base magnetica	55 mm
Lunghezza braccio articolato L ₁	287 mm
Profondità arco	580 mm
Carico massimo	14 kg
Filettatura di raccordo sotto	M10×1,25
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Base per supporto Modello 2	442120 2
Piedino di supporto Modello 2	442140 2
Attacco per supporto per comparatori Modello 2SM	442100 2SM
Attacco per supporto per comparatori Modello K2	442100 K2
Base per supporto Modello F	442120 F
Attacco per supporto per comparatori Modello QR	442100 QR
Piedino di supporto con microregolazione idraulica Modello 2	440865 2
Attacco per supporto per comparatori Modello CA	442100 CA
Braccio articolato 3D Modello 600	442114 600
Braccio articolato 3D Modello 600	442110 600
Piedino di supporto Modello 2	440868 2
Attacco per supporto per comparatori Modello 2SM	442104 2SM
Attacco per supporto per comparatori Modello K1	442100 K1
Attacco per supporto per comparatori Modello H	442100 H