



Supporto per comparatore con microregolazione della base magnetica, Modello: N0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	441195 N0
GTIN	7290005397318
Classe articolo	46G

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio a 3 punti delle aste con corse di bloccaggio molto brevi per la massima facilità d'uso. La forza manuale molto bassa consente di ottenere un serraggio duraturo e stabile.

Aste di grandi dimensioni per la massima stabilità del sistema. Portastrumenti di misura **Vario** per gambo con Ø da 6mm, 8mm, 3/8 pollici, comparatori a leva con guida a coda di rondine e comparatori con fondello con asola.

Microregolazione della base magnetica: vantaggiosa durante la regolazione dei comparatori a leva, in quanto le misure non vengono influenzate.

Accessori speciali:

Portacomparatore n. art. 440401.

Ø braccio trasversale D₁: 8 mm

Braccio trasversale lunghezza L₁: 110 mm

Ø colonna D₂: 10 mm

Asta alt. L₂: 120 mm

Filettatura di raccordo: Filettatura esterna M5

Forza di adesione: 320 N

Descrizione tecnica

Ø colonna D ₂	10 mm
Asta alt. L ₂	120 mm
Lunghezza base magnetica	40 mm
Base magnetica h	35 mm
Forza di adesione	320 N
Larghezza base magnetica	30 mm
Braccio trasversale lunghezza L ₁	110 mm
Ø braccio trasversale D ₁	8 mm
Filettatura di raccordo	Filettatura esterna M5
Tipo di prodotto	Messtativ

Accessori

Portacomparatore Vario Modello FA1210	440401 FA1210
Serraggio aste per supporti per comparatori universali Per Ø asta dei supporti di misura 10/8 mm	440351 10/8
Piedino di supporto Modello S	442140 S
Base per supporto Modello S	442120 S
Base per supporto con regolazione micrometrica Modello S	442125 S