

**Flessometro lineare CJL-INOX, Lunghezza del nastro: 6000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415198 6000
GTIN	2050001677150
Classe articolo	46P

**Descrizione****Esecuzione:**

Flessometro lineare CJL INOX per misurare distanze pianparallele. Distanza tacche 1 mm. Scala incisa con laser in maniera precisa e nitida. Risoluzione 0,1 mm. Limiti di errore della scala a norma DIN 866.

**Nota:**

Flessometro per la misurazione di diametri e circonferenze, vedi n. art. 465680; 465682.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza del nastro	6000 mm
Intervallo di misurazione	4700 - 6000 mm
Larghezza del nastro	16 mm
Norma	DIN 866
Risoluzione	0,1 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Taratura	G2
Tipo di prodotto	Flessometro

**Servizi**

026280 6000

Rapporto di taratura Flessometro per perimetri Lunghezza  
max. 6000 mm

---