



## Supporto per comparatore con microregolazione della base magnetica, Modello: N1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	441195 N1
GTIN	7290005398902
Classe articolo	46G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Serraggio a 3 punti delle aste con corse di bloccaggio molto brevi per la massima facilità d'uso. La forza manuale molto bassa consente di ottenere un serraggio duraturo e stabile.

Aste di grandi dimensioni per la massima stabilità del sistema. Portastrumenti di misura **Vario** per gambo con Ø da 6mm, 8mm, 3/8 pollici, comparatori a leva con guida a coda di rondine e comparatori con fondello con asola.

**Microregolazione della base magnetica:** vantaggiosa durante la regolazione dei comparatori a leva, in quanto le misure non vengono influenzate.

#### Accessori speciali:

Portacomparatore n. art. 440401.

Ø braccio trasversale D<sub>1</sub>: 12 mm

Braccio trasversale lunghezza L<sub>1</sub>: 185 mm

Ø colonna D<sub>2</sub>: 14 mm

Asta alt. L<sub>2</sub>: 203 mm

Filettatura di raccordo: Filettatura esterna M8

Forza di adesione: 800 N

### Descrizione tecnica

Braccio trasversale lunghezza $L_1$	185 mm
Filettatura di raccordo	Filettatura esterna M8
Larghezza base magnetica	50 mm
$\varnothing$ colonna $D_2$	14 mm
$\varnothing$ braccio trasversale $D_1$	12 mm
Forza di adesione	800 N
Asta alt. $L_2$	203 mm
Base magnetica h	55 mm
Lunghezza base magnetica	60 mm
Tipo di prodotto	Messstativ

## Accessori

Base per supporto Modello V	442120 V
Portacomparatore Vario Modello FA1410	440401 FA1410
Base per supporto con regolazione micrometrica Modello 0	442125 0
Piedino di supporto Modello 1	442140 1
Piedino di supporto Modello 0	442140 0
Base per supporto Modello 0	442120 0
Serraggio aste per supporti per comparatori universali Per $\varnothing$ asta dei supporti di misura 12/14 mm	440351 12/14
Base per supporto Modello 1	442120 1