

HÖRGER & GÄSSLER

Aste idrauliche per comparatori (senza base) con microregolazione meccanica sul portacomparatori, Profondità arco: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	440840 300
GTIN	4260180710076
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per comparatore con bloccaggio idraulico centralizzato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore. Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. La meccanica brevettata genera una pressione elevata, per cui basta una forza minima per serrare la manopola. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. I **bracci snodati** possono essere ruotati di 360° e inclinati oltre 180°. **Supporto per comparatori** con stelo di Ø 8 mm o prisma. Solo braccio **senza** base.

Nota:

I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il **dispositivo di bloccaggio aperto** in caso di elevate variazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da **bloccato** è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza forti oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	Filettatura esterna M8
Forza di adesione	800 N

Profondità arco	300 mm
Allineamento filettatura di raccordo	centrale
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Piedino di supporto Modello 1	440868 1
Manopola Modello 4	440850 4
Portacomparatore	440860
Set di anelli di tenuta Modello 1	440855 1
Vite di serraggio M3 per portacomparatore	440858
Pistone di ricambio Modello 4	440830 4
Vite di regolazione M4×0,35 per portacomparatore	440859