

 HÖRGER & GÄSSLER

## Supporto idraulico per comparatore (con base) con microregolazione meccanica sul portacomparatori, Profondità arco: 400mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	440800 400
GTIN	4260180710045
Classe articolo	46Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Supporto per comparatore con bloccaggio idraulico centralizzato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore.** Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. La meccanica brevettata genera una pressione elevata, per cui basta una forza minima per serrare la manopola. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. I **bracci snodati** possono essere ruotati di 360° e inclinati oltre 180°. **Supporto per comparatori** con stelo di Ø 8 mm o prisma.

**Base magnetica** con fondo prismatico. Magnete permanente a grande adesione. Commutatore per l'attivazione e la disattivazione della forza di adesione che agisce sia dalla parte posteriore della base sia da quella inferiore prismatica.

#### Fornitura:

Base magnetica n. art. 440868 Dim. 2.

#### Nota:

I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il **dispositivo di bloccaggio aperto** in caso di elevate variazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da **bloccato** è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza forti oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

## Descrizione tecnica

Profondità arco	400 mm
Forza di adesione	1000 N
Filettatura di raccordo	Filettatura esterna M10
Larghezza base magnetica	50 mm
Lunghezza base magnetica	81 mm
Altezza base magnetica	55 mm
Allineamento filettatura di raccordo	laterale
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

## Accessori

Vite di regolazione M4x0,35 per portacomparatore	440859
Pistone di ricambio Modello 4	440830 4
Portacomparatore	440860
Vite di serraggio M3 per portacomparatore	440858
Set di anelli di tenuta Modello 1	440855 1
Manopola Modello 4	440850 4