



Supporto per comparatore con microregolazione della base magnetica, Modello: N2



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 441195 N2 |
| GTIN | 7290005398797 |
| Classe articolo | 46G |

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio a 3 punti delle aste con corse di bloccaggio molto brevi per la massima facilità d'uso. La forza manuale molto bassa consente di ottenere un serraggio duraturo e stabile.

Aste di grandi dimensioni per la massima stabilità del sistema. Portastrumenti di misura **Vario** per gambo con Ø da 6mm, 8mm, 3/8 pollici, comparatori a leva con guida a coda di rondine e comparatori con fondello con asola.

Microregolazione della base magnetica: vantaggiosa durante la regolazione dei comparatori a leva, in quanto le misure non vengono influenzate.

Accessori speciali:

Portacomparatore n. art. 440401.

Ø braccio trasversale D₁: 16 mm

Braccio trasversale lunghezza L₁: 225 mm

Ø colonna D₂: 16 mm

Asta alt. L₂: 260 mm

Filettatura di raccordo: Filettatura esterna M8

Forza di adesione: 1000 N

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Lunghezza base magnetica | 75 mm |
| Asta alt. L ₂ | 260 mm |
| Ø braccio trasversale D ₁ | 16 mm |
| Forza di adesione | 1000 N |
| Braccio trasversale lunghezza L ₁ | 225 mm |
| Base magnetica h | 55 mm |
| Larghezza base magnetica | 50 mm |
| Ø colonna D ₂ | 16 mm |
| Filettatura di raccordo | Filettatura esterna M8 |
| Tipo di prodotto | Messtativ |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Base per supporto Modello 0 | 442120 0 |
| Portacomparatore Vario Modello FA1410 | 440401 FA1410 |
| Serraggio aste per supporti per comparatori universali Per Ø asta dei supporti di misura 16/16 mm | 440351 16/16 |
| Piedino di supporto Modello 0 | 442140 0 |
| Piedino di supporto Modello 1 | 442140 1 |
| Base per supporto Modello 1 | 442120 1 |
| Base per supporto Modello V | 442120 V |
| Base per supporto con regolazione micrometrica Modello 0 | 442125 0 |