



## Calibro a corsoio digitale universale DIGI ULISSE I/E, Intervallo di misurazione: 650mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	417700 650
GTIN	2050001670847
Classe articolo	46P

### Descrizione

**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale universale utilizzabile per diverse misure interne ed esterne con punte di contatto intercambiabili. Uscita dati RS232C.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Calibro a corsoio, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Diensione CR2032. Punte di contatto intercambiabili con sfera di  $\varnothing$  3 mm e boccola di serraggio con filettatura interna M 2,5.

**Accessori speciali:**

Per Dim. 400 – 650 tutte le punte tastatrici speciali e di ricambio n. art. 434900 – 4910 utilizzabili con filettatura M2,5, cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

**Nota:**

Altre punte di contatto su richiesta.

### Descrizione tecnica

Taratura	A1
Intervallo di misurazione esterno	0 - 570 mm
Grado di protezione IP	IP 67
$\varnothing$ Sfera punta di contatto	3 mm
Intervallo di misurazione	0 - 650 mm

Lunghezza dei becchi	103 mm
Intervallo di misurazione interno	42 - 650 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,04 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C.
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000

## Accessori

Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498950 USB2
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6

Accessori per calibri a corsoio Modello TAST	417701 TAST
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Accessori per calibri a corsoio Modello BUCHSE	417701 BUCHSE
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Cavo di collegamento Duplex Modello 2	498950 2
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24

Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17