

**Mitutoyo****Calibro a corsoio digitale IP67 con coltelli posteriori, Intervallo di misurazione: 200 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415354 200
GTIN	4946368727103
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Grado di protezione IP: IP 67

Taratura: A1

Lettura: 0,01 mm

Limite d'errore: 0,04 mm

Lunghezza dei becchi: 60 mm

Misura aggiuntiva interna Ø: 10 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza dei becchi	60 mm
Taratura	A1
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Misura aggiuntiva interna Ø	10 mm

Lettura	0,01 mm
Limite d'errore	0,04 mm
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	011030 200
Marcatura incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	011050 200

## Accessori

Cavo di collegamento Con tasto DATA Modello D1	497085 D1
Cavo di collegamento Con tasto DATA Modello D2	497085 D2
Cavo di collegamento Con tasto DATA Modello USB2	497085 USB2
Batteria a pastiglia /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357