

Mitutoyo
Calibro a corsoio digitale IP67 con coltelli posteriori, Intervallo di misurazione: 300 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415354 300
GTIN	4946368585352
Classe articolo	44A

Descrizione
Esecuzione:

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Grado di protezione IP: IP 67

Taratura: A1

Lettura: 0,01 mm

Limite d'errore: 0,05 mm

Lunghezza dei becchi: 90 mm

Misura aggiuntiva interna \varnothing : 10 mm

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Taratura	A1
Misura aggiuntiva interna \varnothing	10 mm
Lunghezza dei becchi	90 mm

Lettura	0,01 mm
Limite d'errore	0,05 mm
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	011030 300
Marcatura incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	011050 300

Accessori

Batteria a pastiglia /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamento Con tasto DATA Modello USB2	497085 USB2
Cavo di collegamento Con tasto DATA Modello D1	497085 D1
Cavo di collegamento Con tasto DATA Modello D2	497085 D2