

**Calibro di profondità, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418000 300
GTIN	4045197203595
Classe articolo	41Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Superfici di contatto finemente rettificate. Nonio in esecuzione cromata opaca.

**Fornitura:**

A partire da Dimensione 500 fornito di custodia.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	1/20 mm
Lunghezza base di appoggio	150 mm
Sezione trasversale del corsoio	12x4 mm
Lunghezza nonio	39 mm
Misura minima b	9 mm
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Misura minima a	6 mm
Imballaggio	Astuccio
Scostamento di misura E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Taratura	A1
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

**Servizi**

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300