

**Supporto portalamo per seghe, Per lama di \varnothing d1: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	345510 100
GTIN	4045197698902
Classe articolo	32X

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio bonificato, \varnothing esterno e interno rettificato, esecuzione del codolo a norma DIN 1835 B. Precisione di rotazione concentrica 0,01 mm. **Attacco tramite mandrino portafrese con \varnothing di foro (d_3) 20 o 25 mm.**

Uso:

Per l'alloggiamento di lame per seghe n. art. 175000 – 179820 con \varnothing (d_1) da 20 – 100 mm e spessori di lama da 0,2 – 6 mm.

Fornitura:

Supporto, vite di serraggio e anello intermedio.

Descrizione tecnica

\varnothing d_2	22 mm
\varnothing d_4	39,5 mm
\varnothing d_3	25 mm
Lunghezza L	150 mm
Per lama di \varnothing d_1	100 mm
A	92 mm
Tipo di prodotto	Supporto portalamo per seghe

Accessori

Vite di ricambio per supporto portalamo per seghe Per lama di Ø d1 100 mm

345566 100

Disco di ricambio per supporto portalamo per seghe Per lama di Ø d1 100 mm

345561 100