

 HÖRGER & GÄSSLER

Aste idrauliche per comparatori (senza base) con microregolazione meccanica sul portacomparatori, Profondità arco: 550mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	440840 550
GTIN	2050001652850
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per comparatore con bloccaggio idraulico centralizzato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore. Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. La meccanica brevettata genera una pressione elevata, per cui basta una forza minima per serrare la manopola. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. I **bracci snodati** possono essere ruotati di 360° e inclinati oltre 180°. **Supporto per comparatori** con stelo di Ø 8 mm o prisma. Solo braccio **senza** base.

Accessori speciali:

Base magnetica n. art. 440868 Dim. 2 e n. art. 440865 Dim. 1.

Nota:

I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il **dispositivo di bloccaggio aperto** in caso di elevate variazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da **bloccato** è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza forti oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	Filettatura esterna M10
-------------------------	-------------------------

Profondità arco	550 mm
Forza di adesione	1000 N
Allineamento filettatura di raccordo	laterale
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Pistone di ricambio Modello 4	440830 4
Set di anelli di tenuta Modello 1	440855 1
Manopola Modello 4	440850 4
Vite di serraggio M3 per portacomparatore	440858
Piedino di supporto Modello 2	440868 2
Vite di regolazione M4×0,35 per portacomparatore	440859
Portacomparatore	440860