

**Supporto portalamo per seghe, Per lama di Ø d1: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	345510 25
GTIN	4045197698742
Classe articolo	32X

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio bonificato, Ø esterno e interno rettificato, esecuzione del codolo a norma DIN 1835 B. Precisione di rotazione concentrica 0,01 mm. **Attacco tramite mandrino portafrese con Ø di foro (d₃) 20 o 25 mm.**

Uso:

Per l'alloggiamento di lame per seghe n. art. 175000 – 179820 con Ø (d₁) da 20 – 100 mm e spessori di lama da 0,2 – 6 mm.

Fornitura:

Supporto, vite di serraggio e anello intermedio.

Descrizione tecnica

Ø d ₃	20 mm
Ø d ₂	8 mm
A	50 mm
Ø d ₄	13 mm
Lunghezza L	100 mm
Per lama di Ø d ₁	25 mm
Tipo di prodotto	Supporto portalamo per seghe

Accessori

Vite di ricambio per supporto portalamme per seghe Per lama di Ø d1 25 mm

345566 25

Disco di ricambio per supporto portalamme per seghe Per lama di Ø d1 25 mm

345561 25