



## Supporto portalamo per seghe, Per lama di $\varnothing$ d1: 32mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	345510 32
GTIN	4045197698759
Classe articolo	32X

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio bonificato,  $\varnothing$  esterno e interno rettificato, esecuzione del codolo a norma DIN 1835 B. Precisione di rotazione concentrica 0,01 mm. **Attacco tramite mandrino portafrese con  $\varnothing$  di foro ( $d_3$ ) 20 o 25 mm.**

#### Uso:

Per l'alloggiamento di lame per seghe n. art. 175000 – 179820 con  $\varnothing$  ( $d_1$ ) da 20 – 100 mm e spessori di lama da 0,2 – 6 mm.

#### Fornitura:

Supporto, vite di serraggio e anello intermedio.

### Descrizione tecnica

$\varnothing$ $d_3$	20 mm
$\varnothing$ $d_4$	16 mm
Lunghezza L	105 mm
Per lama di $\varnothing$ $d_1$	32 mm
A	55 mm
$\varnothing$ $d_2$	8 mm
Tipo di prodotto	Supporto portalamo per seghe

### Accessori

Disco di ricambio per supporto portalamme per seghe Per  
lama di Ø d1 32 mm

345561 32

Vite di ricambio per supporto portalamme per seghe Per lama  
di Ø d1 32 mm

345566 32