

**Supporto portalamo per seghe, Per lama di \varnothing d1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	345510 40
GTIN	4045197698766
Classe articolo	32X

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio bonificato, \varnothing esterno e interno rettificato, esecuzione del codolo a norma DIN 1835 B. Precisione di rotazione concentrica 0,01 mm. **Attacco tramite mandrino portafrese con \varnothing di foro (d_3) 20 o 25 mm.**

Uso:

Per l'alloggiamento di lame per seghe n. art. 175000 – 179820 con \varnothing (d_1) da 20 – 100 mm e spessori di lama da 0,2 – 6 mm.

Fornitura:

Supporto, vite di serraggio e anello intermedio.

Descrizione tecnica

\varnothing d_3	20 mm
\varnothing d_4	19,5 mm
Per lama di \varnothing d_1	40 mm
Lunghezza L	110 mm
\varnothing d_2	10 mm
A	60 mm
Tipo di prodotto	Supporto portalamo per seghe

Accessori

Disco di ricambio per supporto portalamme per seghe Per
lama di Ø d1 40 mm

345561 40

Vite di ricambio per supporto portalamme per seghe Per lama
di Ø d1 40 mm

345566 40