

Mahr**Calibro a corsoio digitale MarCal senza coltelli posteriori, Intervallo di misurazione: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415322 750
GTIN	4059192002954
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:****Letture diretta su ampio display. Superfici di contatto finemente lappate.****Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Risoluzione: mm / pollici

Grado di protezione IP: IP 65

Taratura: A1

Lettura: 0,01 mm

Lettura: 0,0005 pollici

Limite di errore: 0,05 mm

Lunghezza dei becchi: 150 mm

Ø Misura aggiuntiva interna: 20 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	150 mm
Risoluzione	mm / pollici
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm

Intervallo di misurazione	0 - 750 mm
Taratura	A1
Lettura	0,0005 pollici
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,05 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	011030 1000
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	011050 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000
Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000

Accessori

Cavo di collegamento Modello D2	498940 D2
Cavo di collegamento Modello R2	498940 R2
Cavo di collegamento Modello USB2	498940 USB2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032