

**Mahr****Set calibro a corsoio digitale universale IP 67, Intervallo di misurazione: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415551 200
GTIN	4059192003135
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale universale utilizzabile per diverse misure interne ed esterne (intagli, gole, scanalature, filettature, ecc.). Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Calibro a corsoio, base per misure di profondità n. art. 415556, calibro di regolazione n. art. 415557, dispositivo per la forza di misurazione n. art. 415558, 6 coppie di tastatori per misure interne ed esterne, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

**Nota:**

Altre punte di contatto su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
---------------------------	------------

Lunghezza dei becchi	48 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,03 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C.
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference-Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A1
Taratura	C8
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Rapporto di taraturaPonte di appoggio Modello B	023360 B

## Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Base per misure di profondità 75×7 mm Modello 75X7	415556 75X7
Dispositivo per la forza di misurazione Modello M	415558 M
Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Calibro di regolazione per la misurazione di interni 50 mm Modello 50	415557 50
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965