

Mitutoyo**Calibro a corsoio digitale Carbon, Intervallo di misurazione: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415400 1000
GTIN	4946368125275
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.

Con corsoio di manovra per forza di misura costante. Ultraleggero. Valore nominale preimpostabile (Preset), commutazione tra misura per interni ed esterni (Offset).

Funzione:

IP66: protezione contro i getti d'acqua potenti e/o contro l'immersione temporanea, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Descrizione tecnica

Taratura	A1
Peso	1,25 kg
Lunghezza dei becchi	150 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Intervallo di misurazione	0 - 1000 mm
Lettura	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1

Tipo di batteria	SR44
Grado di protezione IP	IP 66
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000

Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497085 D1
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497085 D2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497085 USB2
Batteria / batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Trasmettitori Modello S11E	498966 S11E