

**Supporto portalamo per seghe, Per lama di Ø d1: 80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	345510 80
GTIN	4045197698797
Classe articolo	32X

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio bonificato, Ø esterno e interno rettificato, esecuzione del codolo a norma DIN 1835 B. Precisione di rotazione concentrica 0,01 mm. **Attacco tramite mandrino portafrese con Ø di foro (d₃) 20 o 25 mm.**

Uso:

Per l'alloggiamento di lame per seghe n. art. 175000 – 179820 con Ø (d₁) da 20 – 100 mm e spessori di lama da 0,2 – 6 mm.

Fornitura:

Supporto, vite di serraggio e anello intermedio.

Descrizione tecnica

Lunghezza L	150 mm
Ø d ₂	22 mm
Ø d ₄	34 mm
Ø d ₃	25 mm
A	92 mm
Per lama di Ø d ₁	80 mm
Tipo di prodotto	Supporto portalamo per seghe

Accessori

Vite di ricambio per supporto portalamo per seghe Per lama di Ø d1 80 mm

345566 80

Disco di ricambio per supporto portalamo per seghe Per lama di Ø d1 80 mm

345561 80